

EPIC® SENSORS W-E-Ø-HST-S / W-E-Ø-HST-CLAMP

Haponkestävä lämpötila-anturi hygieeniseen asennukseen

Ominaisuuudet

- mittauslämpötila-alue *) -200...+550 °C
- hygieenisesti muotoiltu, helposti puhdistettava
- kaikki osat haponkestävää terästä
- anturi Pt100
- Pt 100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
- asennus hitsattavalla pallolaipalla tai tri-clamp -vastalaipalla
- suojataskumateriaali sovelluksen mukaan
- saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksytyinä Ex i -versioina
- tärinänkestävä MI-kaapelirakenne
- asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.

Tyypillisiä sovelluksia

- elintarviketeollisuus
- lääketeollisuus
- kemianteollisuus
- prosessiteollisuus
- energia- ja voimalaitostekniikka
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.






Tekniset tiedot

*) Materiaalit	AISI 316 L, suurin lämpötila +550 °C, hetkellisesti +600 °C muut materiaalit pyydettäessä
Toleranssit Pt100 (IEC 60751)	AA toleranssi $\pm 0.1 + 0.0017 \times t$, käyttölämpötila -50...+250 °C A toleranssi $\pm 0.15 + 0.002 \times t$, käyttölämpötila -100...+450 °C B toleranssi $\pm 0.3 + 0.005 \times t$, käyttölämpötila -196...+600 °C B 1/3 DIN, 0.1 °C +0.5%, B 1/10 DIN 0.03 °C +0.5%, käyttölämpötila -196...+250 °C
*) Lämpötila-alue Pt100	-200...+550 °C, riippuen materiaaleista ja kaulaputken pituudesta
Hyväksynät	ATEX, IECEx
Laatusertifikaatti	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018, myöntäjä DNV
Kotelointiluokka	IP65, korkeampi kotelointiluokka pyydettäessä


EPIC® SENSORS W-E-Ø-HST-S / W-E-Ø-HST-CLAMP

Haponkestävä lämpötila-anturi hygieeniseen asennukseen


Pt100 liitännät



Asennusesimerkkejä



Liitännäsovat




EPIC® SENSORS W-E-Ø-HST-S / W-E-Ø-HST-CLAMP


Haponkestävä lämpötila-anturi hygieeniseen asennukseen

Piirros

Malli tri-clamp
-vastalaipalla:



Malli hitsattavalla
pallolaipalla:



Tuotetypin koodiavain

Esimerkki: W — E — 6 — HST — S — 500 — 4 — A — TR — X

W	= Pt100 vastusanturi
2xW	= 2 x Pt100 vastusanturi
E	= elintarvikeanturi (vakio koodissa)
6, 9, 11	= suojataskun ulkohalkaisija (ØOD) [mm] (muut halkaisijat pyydettyäessä)
B	= liitántärasia B
D/H	= liitántärasia kannen pikalukituksella
D/H/D	= liitántärasia kannen pikalukituksella ja kahdella kaapeliläpiviennillä
D/W/H	= korkea liitántärasia kannen pikalukituksella
D/W/H/D	= korkea liitántärasia kannen pikalukituksella ja kahdella kaapeliläpiviennillä
HST	= haponkestävä liitántärasia
N	= liitántärasia N
S	= hitsattava pallolaippa Ø25 mm
CLAMP/51	= tri-clamp vastalaippa Ø51 mm (kaikki kokoluokat saatavilla)
500	= anturielementin pituus, L [mm]
4,3,2	= Pt100 johdinluku
A,B	= Pt100 tarkkuusluokka, (tarkkuusluokka A vakiotoimituksena)
TR	= vapaat johtimet lähettimelle
CB	= keraaminen kytkentäpala
EXI	= Ex i -sertifioitu anturi
X	= lisätietoja tekstirivillä

