

## EPIC® SENSORS

### Säädettävät laipat

#### Ominaisuudet

- korkeussäädettävä
- helpottaa lämpötila-anturielementin asennusta ja vaihtoa
- lämpötila-alueet +300 °C saakka
- materiaali kiilloitettu alumiini tai valuteräs korkean lämpötilan pulverilakka pinnoitteella, muut materiaalit pyydettäessä
- saatavissa vastalaipalla
- soveltuu elementeille Ø6mm, Ø15mm, Ø22mm ja Ø32mm
- prosessikiinnitys pulteilla tai saumahitsauksella
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.

#### Tyypillisiä sovelluksia



- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.



#### Tekniset tiedot

|                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaalit</b>   | alumiini, suurin lämpötila +300 °C, hetkellisesti +350 °C,<br>teräs, suurin lämpötila +300 °C, hetkellisesti +350 °C,<br>PTFE-helmi, suurin jatkuva lämpötilan kesto +260 °C, hetkellisesti +300 °C,<br>Muut materiaalit pyydettäessä |
| <b>Elementtikoko</b> | Ø6mm, alumiininen laippa, pulttikiinnitys<br>Ø15mm, teräslaippa, vastalaipalla tai ilman<br>Ø22mm, teräslaippa, vastalaipalla tai ilman<br>Ø32mm, teräslaippa, vastalaipalla tai ilman<br>Muut koot pyydettäessä                      |

#### Asennusesimerkkejä




## EPIC® SENSORS


### Säädettävät laipat

#### Piirros

Ø6mm anturielementille, materiaali alumiini, pulttikiinnitys, tuotekoodi 5052098




Ø15mm, Ø22mm tai Ø32mm anturielementille, teräslaippa, pulttikiinnitys, ei vastalaippaa



| tuotekoodi | Ød [mm] | Ød <sub>1</sub> [mm] | D [mm] | L [mm] |
|------------|---------|----------------------|--------|--------|
| 1018378    | 15      | 16                   | 27     | 55     |
| 1018382    | 22      | 23                   | 33     | 70     |
| 1018383    | 32      | 33                   | 39     | 70     |

missä  
 L = pulttien keskitäisyys,  
 Ød = soveltuvan anturielementin halkaisija,  
 Ød<sub>1</sub> = aukon halkaisija,  
 D = kaulan mitta

Ø15mm, Ø22mm tai Ø32mm anturielementille, teräslaippa, hitsikiinnitys, vastaslaipalla



| tuotekoodi | Ød [mm] | Ød <sub>1</sub> [mm] | D [mm] | L [mm] |
|------------|---------|----------------------|--------|--------|
| 911984     | 15      | 16                   | 35     | 55     |
| 911985     | 22      | 23                   | 40     | 70     |
| 911986     | 32      | 33                   | 50     | 70     |

missä  
 L = pulttien keskitäisyys,  
 Ød = soveltuvan anturielementin halkaisija,  
 Ød<sub>1</sub> = aukon halkaisija,  
 D = kaulan mitta